

レギュレーターストーブ専用

アシストグリップ

ST-3105

製品形状により、アシストグリップを装着したまま、レギュレーターストーブ専用ウインドスクリーンを取り付けはできません。ご了承ください。



ゴトクの
スベリ止と
伝導熱を
カバー。

レギュレーターストーブ専用
ウインドスクリーン ST-3101



※取り付け時に、
食用油が必要です。



■アシストグリップの取り付け方法



①
アシストグリップの細い方から食用油を、2,3滴たらし指で軽く揉み食用油をなじませます。



②
細い方からゴトクに差し込みます。バーナーヘッドにティッシュクーパー等を置いて保護してください。



③
食用油のスベリを利用してアシストグリップを押し込んでいきます。コーナー部も同様に押し込みます。



④
上図のように太さの段差がある位置と細い方の端面がほぼ水平になる位置にしてください。取り付け後ゴトクについての食用油は拭き取ります。

適合機種

レギュレーターストーブ
品番：ST-310、ST-310MC
※いずれの製造年度、型番のレギュレーターストーブにも適合します。
※レギュレーターランタン
ST-260にも装着可能です。



裏面の使用上の
注意を必ずお読
みください。

ST-3105



4 953571 073156

■製品仕様

サイズ / 直径 8 X
長さ 90mm (1本)
重 量 / 2g (1本) x4本
材 質 / シリコンゴム

製造発売元 / PL保険加入済

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3

TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033

http://www.shin Fuji.jp


E-mail: info@shin Fuji.jp MADE IN JAPAN

製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。



⚠️注意

下図のように指定よりゴトクの上部に
取り付け使用するとアシストグリップ
が溶けるおそれがあります。必ず指
定の位置に取り付けてください。



■使用上の注意

- ・アシストグリップの取り付け時、食用油以外の溶剤等は使用しないでください。サビが発生する場合があります。
- ・一旦取り付けしたアシストグリップは、常に取付けたままで問題ありません。取り外す場合はゴトク全体に食用油を塗りつけて行ってください。
- ・レギュレーターストーブの燃焼中、消火直後はゴトク全体が熱くなります。アシストグリップでカバーした部分は、瞬時に触れた際のやけど防止にはなりますが、触れ続けるとやけどをするおそれがありますので注意してください。
- ・コンクリート面等、表面の粗い設置面で使用すると、アシストグリップが破れるおそれがあります。
- ・アシストグリップをガソリン・灯油・軽油やベンゼン・トルエン・エーテルなどの薬品に触れないようにしてください。

※取り付け時に、
食用油が必要です。

