


■特徴

ボンベの転倒を防止する折りたたみ式安定台。CB缶（カセットガス）と250gのOD缶（アウトドア缶）に使用できます。

※本製品は105g(110g)タイプのOD缶、ねじ込み式ボンベ、およびミニタイプのCB缶には使用できません。

■使用方法



スタビライザーの右側③と中央②の脚を“パチッ”と止まるところまで広げ固定します。（左側①の脚は固定されています。）容器（ボンベ）を内側のフックに掛けて固定します。

■使用上の注意



注意

1. 3本の脚がしっかり固定されていることを確認して使用してください。
2. 容器（ボンベ）をスタビライザーに確実に取り付けて使用してください。
3. 安定した平らな場所で使用してください。
4. 燃焼器具を使用中にスタビライザーを取り付けたり、取り外したりしないでください。やけどやけがをするおそれがあります。
5. 取り付ける各容器（ボンベ）の取扱説明をよく読んで、使用方法を厳守してください。
6. 使用後は、汚れや水気をよく拭き取ってから保管してください。

■品質表示

寸法：幅 170x 奥行 170x 高さ 20mm（使用時）
幅 20x 奥行 20x 高さ 120mm（収納時）

重量：23g

材質：ABS樹脂



製造発売元/PL保険加入済

新富士バーナー株式会社

〒441-0314 愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3

TEL 0533-75-5000 FAX 0533-75-5033

http://www.shinfuji.co.jp

E-mail: info@shinfuji.co.jp MADE IN JAPAN

ST-411




4 953571 074115

STABILIZER

スタビライザー
ST-411



ボンベの転倒を防止する
折りたたみ式安定台



転倒防止！

OD(アウトドア)缶(250gタイプ)使用例



転倒防止！

CB(カセットガス)缶タイプ使用例

本製品は105g(110g)タイプのOD缶ねじ込み式ボンベ、ミニタイプのCB缶には使用できません。



OD缶(105gタイプ) ねじ込み式ボンベ ミニタイプのCB缶



注意

台紙裏面の使用上の注意をよく読んで、正しくご使用ください。