





ST-920 取扱説明書

このたびは ST-920eMEALをお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよく読みいただき、大切に保管してください。

◆各部の名称



別売のリフターや小物等を蓋に収納できます。

使用時にベルトを底面に回して留めることができます。

必ず保温ケースの内底へ敷いてご使用ください。使用により、オープンベースの跡が保温ケースの内底に付く場合がございますが、使用上問題ございません。交換用のオープンベースをお求めの際は、お問い合わせになった販売店又は当社「お客様係」☎0120-75-5000までご相談ください。

外形寸法 / 幅390X奥行360X高さ230mm
重量 / 1.05kg
材質 / カバー(ナイロン)、保温ケース(EPP)
温度計(鉄、ステンレス、真鍮、プラスチック)
オープンベース(シリコンゴム)
付属品 / カバー、保温ケース、温度計、オープンベース、レシピ

⚠ 禁止事項 ⚠ 注意事項 必ず使用前にお読みください

eMEAL の取扱について下記の項目をご確認ください。

⚠ 下記の調理法はダッチオープン表面が非常に高温になり、eMEAL 保ケースの溶けの原因になりますので、絶対に使用しないでください。

- 無水調理（または水分の少ない調理）の保温
- 炭火でのダッチオープン鍋底と上蓋を加熱調理した状態での保温
- 食材が焦げ付いた状態での保温
- ダッチオープンの表面をバーナー等で炙って加熱した状態での保温

⚠ 食材の腐敗の注意

保温調理後、30℃前後の温度で数時間（約3～4時間）置くと食材が腐敗しやすい状態となりますのでご注意ください。食材の温度が30℃前後に下がってきた場合はそのまま長時間置かずに再度火にかけ加熱してください。（付属の温度計の先を食材に入れてご確認ください。）

◆使用方法

はじめに、保温ケースの蓋側に温度計を差込み、保温ケースの底にオープンベースを敷きます。

<保温調理>

- ① SOTO ステンレスダッチオープン 10インチに食材を入れ熱源にかけます。
- ② 全体が沸騰するまで加熱します。沸騰調理の時間はメニューによって調整してください。
※必要に応じて、温度計で調理温度を確認してください。
- ③ ダッチオープンを熱源から下ろしてオープンベースを敷いた eMEAL へ入れ保温します。
- ④ 保温時間が経つのを待ち、調理完了です。
(保温後のダッチオープンは大変熱くなっております。取扱いに注意してください。)

<保冷調理>

- ① SOTO ステンレスダッチオープン 10インチと eMEAL の間に、凍らせた保冷剤を挟み保冷します。あらかじめ流水等でダッチオープンを冷やしておくことで保冷が早くできます。
- ② 保冷時間が経つのを待ち、調理完了です。

<炊飯のポイント>

- 炊飯時は、ダッチオープンの全体がボコボコとよく沸騰してから1分間加熱した後、保温ケースに入れて25分保温し、一度蓋を開けご飯の上下を入れ替えるように軽く混ぜ、再度5分保温します。炊飯の加熱時はとても焦げ付きやすくなります。焦げた場合は熱源から下ろして、粗熱を取って（約3分置いて）から保温してください。焦げ付きはケースの溶けの原因になりますのでご注意ください。

◆特に注意していただきたいこと

- 車等で保温中に移動する場合の注意
保温調理しながら移動する場合は、中のダッチオープンから食材が漏れる可能性がありますので、ダッチオープンの上下にタオルやキッチンペーパー等の、汚れてもいい物を挟んでご使用ください。
- バックル使用時の注意
使用時は締めた時のカチッという音がするまで押し込み、バックルがしっかりと締まったことを確認してください。バックルを取り外す時は、外れたバックルが飛び跳ねて、体に当たる可能性がありますのでご注意ください。
- 保温調理後のやけどの注意
保温調理後も中のダッチオープンや食材は熱いままです。ダッチオープンを取り出す際は必ず鍋つかみや軍手等を使用してください。
- 使用場所の注意
eMEAL を火の近くに置かないでください。溶け等の破損の原因になります。
- 他用途の使用の禁止
保温、保冷、ダッチオープンの収納ケース以外の用途には使用しないでください。
eMEAL に腰掛けたり、無理な荷重をかけないでください。破損の原因になります。

◆日常のお手入れ・保管

- お手入れ・保管について
カバーや保温ケースに汚れた場合は、固く絞った布巾等で拭き取ってください。型崩れや縮みの原因になりますので洗濯はしないでください。
使用後は陰干しし湿気等をよく取り除いた後、直射日光の当たらない室内で保管してください。
- 交換用オープンベースのお求めや、製品についてのお問い合わせは、お問い合わせになった販売店又は当社「お客様係」☎0120-75-5000までご相談ください。

製造発売元
新富士バーナー株式会社
〒441-0314
愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3
TEL0533-75-5000(代) FAX0533-75-5033
http://www.shin Fuji.co.jp/ MADE IN JAPAN